



Modèle: REAL

Classe de Protection: S1P SRC

Article: BC10315

Règlements EU: EN ISO 20345:2011

DESCRIPTION

Chaussures de sécurité hautes, classiques et robustes U-Power de la ligne Style & Job, avec empeigne en daim et inserts en textile ultra respirants, embout en acier, antiperforation, anti-dérapant, feuille d'acier ergonomique et semelle PU / PU, S1P SRC

TIGE

Souple cuir velours avec insert en textile

DOUBLURE

Doublure Wing Tex avec tunnel d'air respirante

EMBOUT

Acier

ANTIPERFORATION

Semelle acier

SEMELLE AMOVIBLE

Flat-Fit semelle amovible anatomique préformée

SEMELLE DE CONFORT

Souple PU

SEMELLE

PU compact anti-abrasion

FORME DE MONTAGE

Natural Confort 11 Mondopoint

POINTURES

35-48

