

Slanke USB 3.0 naar HDMI externe videokaartadapter voor meerdere schermen – 1920x1200 / 1080p

Product ID: USB32HDES



De USB32HDES slanke USB 3.0-naar-HDMI-adapter verandert een USB 3.0 poort in een HDMI-uitgang met 1920x1200/1080p video-ondersteuning. De adapter minimaliseert kabelwarboel dankzij het slanke design dat uitstekend past bij uw videokabel - een ideale ruimtebesparende oplossing voor toepassingen met meerdere schermen op Ultrabook™-, laptop- of desktopcomputers.

Deze USB-naar-HDMI-adapter werkt als een externe grafische kaart en is een handige manier om meerdere schermen aan een USB 3.0-desktop of -laptop toe te voegen (optimale prestatie bij USB 3.0, neerwaarts compatibel met USB 2.0).

Om onderweg ruimte te besparen, is deze ultradraagbare USB-naar-HDMI-adapter licht en compact, waardoor hij gemakkelijk in een laptopdraagtas past.

De adapter maakt optimaal gebruik van de SuperSpeed USB 3.0 interface met hoge bandbreedte (5 Gbps) en stuurt daardoor prachtige, high-definition inhoud naar uw HDMI-scherm/-projector. De adapter kan worden gebruikt om uw primaire desktop te spiegelen, waarbij hetzelfde beeld op elk scherm wordt getoond, of om uw desktop uit te breiden ter verdubbeling van uw werkruimte en uw productiviteit te verhogen.


De USB32HDES wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Aanbevolen systeemvereisten:

CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen)

RAM: 4 GB of hoger

USB 3.0 poort (neerwaarts compatibel met USB 2.0)



Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Voeg een tweede HDMI-scherm met volledige HD-capaciteit toe
- Bekijk grote of meerdere spreadsheets op verschillende schermen
- Gebruik de adapter om uw PC op uw HDMI-projector of -scherm aan te sluiten om familiefoto's en films te bekijken
- Sluit meerdere monitoren aan op één computer voor het weergeven van indrukwekkende multimediapresentaties
- Ideaal voor onderzoekers en schrijvers is de mogelijkheid om te werken aan een document op het ene beeldscherm en referentiemateriaal weer te geven op het andere
- Voer meerdere applicaties op verschillende schermen uit - controleer uw e-mails op het ene scherm en surf op het internet op het andere scherm

Features

- Slank, lichtgewicht design
- Ultradraagbaar
- SuperSpeed USB 3.0 (5 Gbps)
- Ondersteunt high-definition videoresoluties tot 1920x1200/1080p
- Gevoed via USB – geen externe netadapter nodig
- Ondersteunt gespiegelde, uitgebreide of primaire schermconfiguraties
- Ondersteunt schermrotatie

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	AV-ingang	USB 3.0
	AV-uitgang	HDMI
	Chipsetcode	MCT - T5-302
	Geheugen	16MB DDRII SDRAM
	USB pass-through	Nee
Prestaties	Algemene specificaties	This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
	Audiospecificaties	2-kanaals stereo (48Khz)
	Maximale digitale resoluties	1920x1200/1080p
	Ondersteunde resoluties	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)	Connector A	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk Input
	Connector B	1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
Software	Besturingssystemen	Windows® 10 (32/64) Windows 8 / 8.1 (32/64) Windows 7(32/64) Windows Vista (32/64) Windows XP (32/64)
	Microsoft WHQL-gecertificeerd	Ja
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Sluit maximaal vijf USB32HDES adapters op één pc aan - Zie handleiding voor systeemeisen
	Systeem- en kabelvereisten	CPU: i3 dual core 2,8 GHz RAM: 2 GB of hoger Volledige HD-video: CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen) RAM: 4 GB of hoger Not intended for gaming

Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 75°C (14°F to 167°F)
	Vochtigheid	<85% niet-condenserend
Fysieke eigenschappen	Breedte product	1 in [25 mm]
	Gewicht product	0.9 oz [25 g]
	Hoogte product	0.5 in [12 mm]
	Kabellengte	2.4 in [62 mm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	7.5 in [190 mm]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	5.1 oz [144 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - Slanke USB 3.0 videoadapter
		1 - Driver-CD
		1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.