



Usages multiples



Huile



Applications légères

Gants résistants à l'abrasion et à l'huile, assurant une excellente prise pour les applications légères

- **Durabilité accrue** : Grâce à leur enduction NBR, les gants de sécurité EDGE® 48-920 offrent une excellente résistance à l'huile et à l'abrasion, ainsi qu'une excellente préhension dans des conditions huileuses.
- **Une protection éprouvée** : Ces gants de travail de haute qualité mais économiques sont conformes aux normes EN 420 et EN 388. Ils minimisent les risques mécaniques et assurent une meilleure sécurité du poignet et de la main.
- **Caractéristiques améliorées** : Avec leur doublure sans couture, une paume enduite de NBR et un poignet en tricot élastique, les gants de protection EDGE® 48-920 sont idéaux pour les travailleurs manipulant des pièces de petite et moyenne taille légèrement enduites d'huiles ou de lubrifiants.
- **Conformité de la manipulation des aliments** : Ces gants de protection des mains sont idéaux pour la manipulation et l'emballage des aliments, car ils sont composés de matériaux conformes à la FDA.



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Construction
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie

Applications

- Assemblage de pièces
- Maintenance/Entretien
- Métallurgie
- Contrôle qualité

Principales propriétés

- **Enduction NBR** : Gants de travail durables, offrant des performances à long terme
- **Conforme aux normes EN 420 et EN 388** : Pour une protection résistante des mains
- **Poignet en tricot élastique** : Confort et protection optimaux pour une utilisation prolongée

<small>Normes de performance & </small> <small>Conformité réglementaire</small>

Conformité REACH



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
EDGE® 48-920	Finition: Paume enduite par trempage Matériau de l'enduction: Nitrile Matériau du support: Polyester Modèle de manchette: Poignet tricot	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	220-270 mm / 8.7 - 10.6 pouces	Noir	12 paires/sachet, 12 sachets/carton

<small><small>Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes</small></small>

<small>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</small>

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

<small>Région Amérique du Nord</small>
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

<small>Australie</small>
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

<small>Région Asie-Pacifique</small>
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

<small>Région Amérique du Sud et Caraïbes</small>
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

<small>Canada</small>
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles [™] et [®] sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.