

Han PushPull RJ45 Genderchanger Cat6A



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 35 221 0501
规格	Han PushPull RJ45 Genderchanger Cat6A
浩亭电子目录	https://harting.com/09352210501

标识

类别	连接器
系列	Han® PushPull (V14)
标识	RJ45
原件	转接口
规格	符合 AIDA
特点	直观的锁定机制 适用于所有 PoE 版本

版本

屏蔽	完全屏蔽360°屏蔽触点
固定	M5型，使用4个螺丝挂墙安装
锁定类型	PushPull

技术参数

导体截面积	0.22 ... 0.32 mm ² 绞线 0.26 ... 0.32 mm ² 实心
额定电流	1.75 A
额定电压	50 V
传输特性	Cat. 6A E _A 级，到 500 MHz
数据速率	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2.5 Gbit/s 5 Gbit/s
极限温度	-40 ... +70 °C

技术参数

插拔次数	≥750
防护等级符合 IEC 60529	IP65 插配状态 IP67 插配状态

材料特性

表面 (插针)	镍表面镀金 界面端
材料 (上壳/底座)	铝
表面 (上壳/底座)	阳极处理
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

规格和认证

规格	IEC 61076-3-117 变体 14 (V14) IEC 60603-7 插拔面
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证	DNV GL
PROFINET	有

商业数据

包装尺寸	1
净重	124.25 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140053984
eCl@ss	27440190 工业连接器 (未指定)
ETIM	EC001264

商业数据

UNSPSC 24.0

39121409