

# 操作器

45-  
2630.29K0.000

分销方  
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/45-2630.2...>

您的产品:

---



## 45-2630.29K0.000 操作器

### 正面

|        |         |
|--------|---------|
| 正面尺寸:  | Ø 40 mm |
| 正面形式:  | 圆形      |
| 前挡圈颜色: | 银色      |
| 前挡圈材质: | 金属      |

### 安装

|       |           |
|-------|-----------|
| 设计:   | 凸起的       |
| 安装开孔: | Ø 22.3 mm |
| 安装类型: | 面板安装      |

### 操作

|        |     |
|--------|-----|
| 灯罩颜色:  | 无色  |
| 灯罩材质:  | 塑料  |
| 灯罩发光:  | 发光  |
| 灯罩形状:  | 蘑菇头 |
| 灯罩透明度: | 透明的 |

### 机械特性

|       |           |
|-------|-----------|
| 开关动作: | 自锁        |
| 开关系统: | 慢动开关元件    |
| 释放方式: | 拔出解锁      |
| 机械寿命: | 500 000 次 |

工作频率: Max. 1 800/h

重量: 0.061 kg

### 环境条件

正面IP等级: IP66 , IP67 , IP69K

工作温度: - 25 °C ... + 70 °C

储存温度: - 40 °C ... + 80 °C

抗冲击能力: 根据 IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus

耐振动能力: 根据 IEC 60068-2-6: 20 ... 500 Hz: 5 g

耐候性: 工作过程中根据 IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

### 证书

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant


### 其他

简述: 操作器, Ø 22.3 mm, Ø 40 mm, 蘑菇头, 发光, 无色, 塑料, 透明的, 圆形, 银色, 金属, 自锁, IP66 , IP67 , IP69K, 拔出解锁

外壳颜色: 银色

外壳材质: 金属

接线图:



安装开孔:



外形尺寸:

