


特点

- 增强型高性能 Cat5e 电缆、用于 lan 应用
- 旨在提供强大的性能
- 确保最佳带宽
- 支持高达 100 m 的水平网络应用
- 该电缆成卷提供、长度为 305 米
- 符合提供 1000 兆位（1 千兆位）通信速度的技术标准

RS Pro pvc Cat5e 电缆 u/utp 、 305m 末端接 / 末端接

RS 号: 557-470



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

Cat5e 电缆

商品描述属性

RS PRO 5e 类电缆旨在为高速网络应用提供卓越的性能。此 Cat5e 类电缆超出了最低指定性能并可防止 串扰有助于保持数据安全

一般规格

绞线数	1
导线绞合类型	实心
端接/未端接	无终端接头
连接器类型	未端接 / 未端接
屏蔽类型	u/utp
外层护套材料	pvc
护套颜色	灰色
导线材料	铜
绝缘体材料	hdpe
应用	笔记本电脑、pc、调制解调器、路由器、交换机、电话、ip 摄像头

电气规格

电容	≤1600 pb/km
衰减	≥40 dB

机械规格

长度	305m
外径	5mm
护套厚度	0.50mm
绝缘体直径	0.88mm +/-0.02
美国线规	24AWG
横截面积	0.2mm ²
绞线尺寸	24AWG
芯线束	1/24mm

认证

合规性 / 认证	2011/65/eu and 2015/863,
符合标准	ansi/tia 568-c.2 、 en 50173 、 iec 61156-5 、 en 50288-3-1 、 iso/iec 11801 2nd 版、符合 rohs 标准

