


E12509



Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAA040--N00,6E02STGH020VAN



Application	
Application	NAMUR
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 30 DC
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 67
Données mécaniques	
Poids [g]	62,9
Matières	TPU; PUR
Matière du corps	TPU / PUR
Matière écrou moleté	inox (1.4404 / 316L)
Accessoires	
Fourniture	vis: 1 étiquette: 1
Remarques	
Remarques	En cas d'utilisation en zone 0, groupe IIB ou IIC, les charges électrostatiques intenses sur les connecteurs femelles doivent être évitées par l'utilisateur.
Unité d'emballage	1 pièces

E12509




Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAA040--N00,6E02STGH020VAN

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU / PUR; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)



Raccordement électrique

Câble: 0,6 m, PVC, bleu, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x vanne type A DIN (EN 175301-803), coudé; Corps: TPU / PUR; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)

