

## DIN-Signal C/R shroud press-in a=8.30



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 03 000 9954
规格	DIN-Signal C/R shroud press-in a=8.30
浩亭电子目录	<a href="https://harting.com/09030009954">https://harting.com/09030009954</a>

### 标识

类别	附件
系列	DIN 41612
附件种类	转接框
附件介绍	用于 C 型母连接器 用于 R 型公连接器

### 版本

连接长度	16.2 mm 17 mm 20 mm
固定	压入固定

### 技术参数

绝缘组	IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度	3.4 mm ±0.5 4.2 mm ±0.5 7.2 mm ±0.5

### 材料特性

材料 ( 附件 )	热塑性塑料
颜色 ( 附件 )	RAL 7032 ( 卵石灰 )
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e

## 材料特性

REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含

## 规格和认证

铁路分类	F1/I2 按照NFF 16-101/102
------	------------------------

## 商业数据

包装尺寸	100
净重	3 g
原产国	越南
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140004337
eCl@ss	27440292 连接器组件 ( 附件 )
ETIM	EC002943
UNSPSC 24.0	39121400