



mecalectro

Ventouse pour maintien ou préhension de pièces – 5.85.01



Diamètre: 90 mm

Force de maintien lors de la mise sous tension : 294 daN

Puissance consommée: 20 W

Masse: 2200 g

Indice de protection / Classe thermique: IP 40 / B

Tensions standard: 24Vcc

Tensions possible: 12 ou 220Vcc

Facteur de Marche: Permanent (100%)

Normes: NF C 79300

Exemple d'applications : Maintien des pièces, blocage de pièces, positionnements, préhensions.