

## CARATTERISTICHE

- Realizzato in acciaio tubolare per offrire un'eccellente durata
- Design compatto ideale per l'uso in un'ampia gamma di ambienti
- Rivestimento in polvere epossidica che offre resistenza alla corrosione
- Lunghezza di erogazione di 600mm ideale per il montaggio di più tamburi per cavi
- Struttura a telaio per una facile installazione

## Supporto per cavi RS Pro 270mm (a) x 300mm (L) x 650 mm (W) di diametro 350mm 1 ripiano in acciaio

Codice RS: 2461182



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

## DESCRIZIONE del

Questo dispenser di cavi compatto RS Pro è un rack di erogazione leggero ma robusto, ideale per fili e cavi in un'ampia gamma di ambienti. Il rack è realizzato in acciaio tubolare ed è dotato di una finitura con rivestimento in polvere epossidica, che offre un'eccellente durata e resistenza alla corrosione. Il design compatto di questo supporto avvolgicavo lo rende ideale per l'uso in aree in cui lo spazio è limitato, come ad esempio Top da banco, in un veicolo o in loco, il che lo rende estremamente versatile ed economico

## Specifiche generali

<b>Tipo</b>	Supporto
<b>Numero di ripiani</b>	1
<b>Materiali</b>	Acciaio
<b>Colore</b>	Rosso; Orange; Blu
<b>Applicazioni</b>	Top da banco; in loco; veicoli

## Specifiche meccaniche

<b>Capacità massima di lunghezza del cavo</b>	50m
<b>Capacità diametro cavo</b>	102mm
<b>Larghezza massima aspo</b>	590mm
<b>Dimensioni</b>	270mm x 650mm x 300mm
<b>Altezza</b>	270mm
<b>Larghezza</b>	650mm
<b>Lunghezza</b>	300mm
<b>Diametro</b>	350mm
<b>Peso massimo dell'aspo</b>	140kg

Numero di barre/livello	Mantenimento arrotolatore	Larghezza	Diametro
1	2	300mm	600mm
2	4	400mm	450mm

Overall Size - H x W x D (mm)	Max. Reel $\varnothing$ (mm)	Min. Reel Core $\varnothing$ (mm)	Max. Storage Width (mm)
270 x 650 x 300	350	20	590