

G-ESIS-M63-L68L-NEPDS-S - 电缆密封



1415147

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1415147>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



电缆密封， 螺钉连接材料: 镀镍铜， 应用: Ex， 电缆外径 34 mm ... 48 mm， 屏蔽: 无， 连接螺纹: M63 x 1.5， 颜色: 银色， 带O型圈

优势

- 防尘盖，用于存放和运输时提供防尘防护。
- 防风雨密封材料
- 无卤素

商业数据

订货号	1415147
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7DDX
产品关键代码	AF7DDX
目录页面	页码651 (C-3-2019)
GTIN	4055626037912
单件重量 (含包装)	485 g
单件重量 (不含包装)	485 g
原产地	DE

G-ESIS-M63-L68L-NEPDS-S - 电缆密封



1415147
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1415147>

技术数据

产品属性

产品类型	电缆螺钉密封件
应用	Ex
导线数	1
制造厂家	WISKA
制造商分配	EMSKE-L 63
屏蔽	无

Ex数据

可使用的电缆类型	用于非铠装电缆
适用于EX应用	是

尺寸

尺寸图	
长度	61 mm
连接螺纹长度	15 mm
孔径	63.1 mm ... 63.3 mm
接合螺母扳手规格	68 mm
扳手规格，支架	68 mm
六边形角度尺寸	75 mm
连接侧螺纹类型	M63 x 1.5
螺距	1.5 mm

连接数据

紧固扭矩	40 Nm (支持)
------	------------

材料规格

颜色	黄铜色
标识材料 压缩环	PA
密封材料 电缆密封件	EPDM
螺钉连接材料	镀镍铜

电缆/电线

电缆外径	34 mm ... 48 mm
------	-----------------

环境和真实条件


环境条件

保护等级	IP66
	IP68 (5 bar / 0.5 h)
环境温度（运行）	-40 °C ... 75 °C (静态)

认证

ATEX	II 2 G/D EEx e II IP68
IECEX	Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db

图纸



1415147

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1415147>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1415147>



cUL认证
认证ID: E179850



UL认证
认证ID: E179850



EAC Ex
认证ID: RU C-DE.HA67.B.00120



GL
认证ID: 20259-04 HH



IECEx
认证ID: IECEx PTB 13.0027X



ATEX
认证ID: PTB 04 ATEX 1112 X

cULus认证

1415147

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1415147>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140802

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	874aefc5-0b0a-4eb4-8cc9-12a2d1c26c3d