
64156

OSRAM ORIGINAL LINE | Lampes halogènes pour projecteurs de poids lourds



Domaines d'application

- Projecteur

Avantages produits

- Qualité OEM
- Large gamme de produits
- Qualité fiable

Caractéristiques produit

- Pièces de rechange d'origine

Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques


Puissance	84 W ¹⁾
Puissance nominale	70.00 W
Tension nominale	24 V
Tension d'essai	28.0 V

¹⁾ Maximum

Données photométriques

Temp. de couleur	3200 K
Flux lumineux	1750 lm
Flux lumineux tolérant	±15 %

Dimensions & poids



Longueur	42.0 mm
Diamètre	11.5 mm
Poids du produit	6.35 g

Durée de vie

Durée de vie B3	400 h
Durée de vie Tc	650 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	PK22s
------------------------------	-------

Certificats & Normes

Catégorie ECE	H3
---------------	----

Classements spécifiques à chaque pays

Fiche de données produit

Référence de commande	64156 70W 24V P
------------------------------	-----------------

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	N° SEG	Nombre STK	UK Org
4050300016535	OSRA64156	8328042	4739963	-

Fiche de données produit

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (hauteur x largeur x longueur)	Volume	Poids brut
4050300016535	64156	Etui carton fermé 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	10.75 g
4050300211237	64156	Lot 10	102 mm x 56 mm x 82 mm	0.47 dm ³	88.80 g
4050300211244	64156	Carton de regroupement 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm ³	983.00 g
4050300565811	64156	Blister 1	79 mm x 30 mm x 118 mm	0.28 dm ³	17.00 g
4050300565828	64156	Carton de regroupement 10	108 mm x 145 mm x 225 mm	3.52 dm ³	241.50 g
4050300881461	64156	Sans emballage individuel 1	18 mm x 15 mm x 19 mm	0.01 dm ³	2.50 g
4050300804354	64156	Carton de regroupement 245	255 mm x 240 mm x 345 mm	21.11 dm ³	2845.25 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.