



IDM120-3 USB Kit

IDM12x

LECTOR MANUAL MÓVIL

SICK
Sensor Intelligence.



Información sobre pedidos

Tipo	N.º de artículo
IDM120-3 USB Kit	6050056

Incluido en el volumen de suministro: Cable de interconexión (1), IDM120-301B (1)

Puede encontrar más información técnica sobre el lector independiente y el resto de los componentes del kit.

Otros modelos del dispositivo y accesorios → www.sick.com/IDM12x



Datos técnicos detallados

Características

Versión	Standard Range
Ámbito de aplicación	General Purpose
Ejecución del escáner	Lector manual para códigos 1D
Resolución de código	0,1 mm
Distancia de lectura	0 mm ... 400 mm ¹⁾

¹⁾ Para obtener más detalles, véase "Diagrama del campo de lectura".

Mecánica/Electrónica

Grado de protección	IP41
----------------------------	------

Rendimiento

Estructuras de código legibles	Códigos 1D
---------------------------------------	------------

Interfaz

USB	✓
Función	Decodificación de teclado, USB serie
Software de configuración	IDM Setup Tool

Datos de ambiente

Temperatura ambiente de servicio	-10 °C ... +50 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C ... +70 °C


Clasificaciones

ECl@ss 5.0	27280101
ECl@ss 5.1.4	27280101
ECl@ss 6.0	27280101
ECl@ss 6.2	27280101
ECl@ss 7.0	27280101
ECl@ss 8.0	27280101
ECl@ss 8.1	27280101
ECl@ss 9.0	27280101

ECI@ss 10.0	27280101
ECI@ss 11.0	27280101
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
UNSPSC 16.0901	43211701

Diagrama del campo de lectura

IDM120-3 Standard Range



Accesorios recomendados

Otros modelos del dispositivo y accesorios → www.sick.com/IDM12x

	Descripción breve	Tipo	N.º de artículo
Otros accesorios de montaje			
	Soporte de pie	Soporte de pie	6036724

Servicios recomendados

Otros servicios → www.sick.com/IDM12x

	Tipo	N.º de artículo
Ampliación de garantía		
<ul style="list-style-type: none"> • Área de producto: Soluciones de identificación, Procesamiento industrial de imágenes, Sensores de distancia, Soluciones de medición y detección • Volumen de prestaciones: Los servicios corresponden a la cobertura de garantía legal del fabricante (condiciones generales de compra de SICK) • Duración: Cinco años de garantía a partir de la fecha de entrega. 	Ampliación de garantía a un total de cinco años a partir de la fecha de entrega	1680671

LO MÁS DESTACADO DE SICK

SICK es uno de los fabricantes líderes de sensores y soluciones de sensores inteligentes para aplicaciones industriales. Nuestro exclusivo catálogo de productos y servicios constituye la base perfecta para el control seguro y eficaz de procesos, para la protección de personas y para la prevención de accidentes y de daños medioambientales.

Nuestra amplia experiencia multidisciplinar nos permite conocer sus necesidades y procesos para ofrecer a nuestros clientes exactamente la clase de sensores inteligentes que necesitan. Contamos con centros de aplicación en Europa, Asia y Norteamérica, donde probamos y optimizamos las soluciones de sistemas específicas del cliente. Todo ello nos convierte en el proveedor y socio en el desarrollo de confianza que somos.

SICK LifeTime Services, nuestra completa oferta de servicios, garantiza la asistencia durante toda la vida útil de su maquinaria para que obtenga la máxima seguridad y productividad.

Para nosotros, esto es “Sensor Intelligence”.

CERCA DE USTED EN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO:

Encontrará información detallada sobre todas las sedes y personas de contacto en nuestra página web: → www.sick.com