

特点

- 镀锌低碳钢手指操作插孔螺钉
- 手指操作插孔螺钉、直径 5 mm 59 mm 长
- 4-4s 40UNC 螺纹
- 锌表面处理钢材料
- 用于 d sub 连接器的螺钉

RS Pro 螺钉拧紧盖

RS 号: 470-522



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS Pro 弱钢插孔螺钉适合与螺钉固定盖一起使用（不提供盖）。这些类型的插孔螺钉可用于将 d-sub 连接器固定在一起。拧松后、它们可使连接器半部分分离。这些小型插孔螺钉具有螺钉头、使用户的手指可以转动插孔螺钉。螺钉头可具有内螺纹内螺纹、外螺纹螺钉轴可延伸。

一般规格

附件类型	千斤顶螺钉
适合与一起使用	拧紧盖板
材料	钢
表面	锌
螺纹尺寸	4-40 unc
应用	防止机械应力、提供 emi / rfi 屏蔽和元件保护、工业、商业和家庭应用及环境

机械规格

总长度	60mm
-----	------

认证

合规性 / 认证	2011/65/eu and 2015/863,
----------	--------------------------

