

连续光元件，带集成式 LED，绿色，24 V AC/DC，直径为 70 mm



综合技术数据

产品品牌名称	SIRIUS
产品名称	不间断照明元件
可视光学信号的结构形式	持续光
电压类型 工作电压	AC/DC
工作电压	
• 1 DC 时 测定值	24 V
• 1 AC 时 50 Hz 时 测定值	24 V
• 1 AC 时 60 Hz 时 测定值	24 V
相对正公差 工作电压	10 %
相对负公差 工作电压	-10 %
消耗电流 最大值	30 mA
LED 的使用寿命	100 000 h
颜色	绿色
紧固类型	卡口
参考标示	
• 符合 DIN EN 61346-2	P
• 符合 IEC 81346-2:2009	P

机械数据

外径 信号柱元件的	70 mm
-----------	-------





照明灯

产品组件 发光元件	是的
发光元件的类型	LED
光线强度	0.88 cd
光线强度	0.6 ... 1.36 cd

环境条件

环境温度 运行期间	-20 ... +50 °C
防护等级 IP	IP65
高度	65.5 mm
宽度	70 mm

正树/批准：

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	other	
 UL	 EAC	 C-Tick	 EG-Konf.	Confirmation

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=8WD4420-5AC>

Cax 在线发生器



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4420-5AC>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/8WD4420-5AC>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4420-5AC&lang=en



上一次修改 :



WS 4444;
W6.8333; 8WD44..._ALL
2018/11/13