

AP 3-TNS 35 - 盖板

5022672

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5022672>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

可密封盖板，安装在NS 35/7,5 DIN导轨上，用于AP 3保护盖，带塑料M5滚花螺母，空间要求：
：13 mm



优势

- 用AP-ES插入式标记条可实现对大区域进行标记
- 保护盖罩可防止未授权使用端子条

商业数据

订货号	5022672
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE61ZX
产品关键代码	BE61ZX
目录页面	页码548 (C-3-2019)
GTIN	4017918095277
单件重量 (含包装)	18.45 g
单件重量 (不含包装)	18 g
原产地	DE

AP 3-TNS 35 - 盖板

5022672

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5022672>



技术数据

产品属性

产品类型	保护盖罩支架
尺寸	
尺寸图	
宽度	10 mm
高度	89 mm
深度	90 mm
NS 35/7.5深度	92.5 mm
NS 35/15深度	100 mm
长度	89 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
标识材料	PA
阻燃等级, 符合UL 94	V2

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度, 电气特性相对温度。)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时), -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

AP 3-TNS 35 - 盖板


5022672

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5022672>



图纸

尺寸图



AP 3-TNS 35 - 盖板

5022672

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5022672>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27371392
ECLASS-13.0	27371392

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn