





## 816 RA Destornillador de carraca



**Aplicación:** Adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según DIN 3126-C 6,3 y E 6,3 (ISO 1173) y series de conexión de Wera 1 y 4

**Realización:** Trinquete, dentado fino para un mínimo ángulo de retorno, anillo de conmutación (derecha, fijo, izquierda), par máximo de hasta 50 Nm; toma de hexagonal interior de 1/4" con tecnología Rapidaptor con funciones rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all y single-hand para un cambio de puntas ultra-rápido; magnético.

**Mango:** Tipo Krafftform con protección anti-giro, multicomponente

			
Code		mm	
05051461001	1/4"	142,0	1