


Han USB 3.0 module



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 14 001 4703
规格	Han USB 3.0 module
浩亭电子目录	https://harting.com/09140014703

标识

类别	模块
系列	Han-Modular®
模块类别	Han® USB 模块
模块尺寸	单模块
模块介绍	用于预制网线

版本

公母类型	母头
针数	8
详细资料	USB 3.0

技术参数

额定电流	1 A
额定电压	50 V
额定脉冲电压	0.8 kV
污染等级	3
额定电压符合UL	30 V
绝缘阻抗	$>10^{10} \Omega$
极限温度	-40 ... +85 °C
插拔次数	≥ 500

材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
--------	-----------



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

颜色(插芯)	RAL 7032 (卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3)
	R23 (HL 1-3)

规格和认证

规格	IEC 60664-1
	IEC 60352-4
认证	DNV GL

商业数据

包装尺寸	1
净重	14.22 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140019478
eCl@ss	27440218 工业连接器的模块 (数据)
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552