

Modulo passivo - VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 - 2908496

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Modulo di trasmissione VARIOFACE COMPACT LINE per sistemi Siemens S7-1500 con marcatura specifica S7-1500, con connessione Push-in, larghezza modulo: 97,7 mm

I vantaggi

- ✓ Singolo elemento base FLK con 50 poli
- ✓ Collegamenti di campo tramite morsetti a vite a tre piani
- ✓ Marcature canale stampate



Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	 4 055626 357690
GTIN	4055626357690
Peso per pezzo (confezione esclusa)	248,400 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	Stati Uniti
Sales Key	CK2387

Dati tecnici

Dimensioni

Larghezza	97,7 mm
Altezza	75,8 mm
Profondità	63 mm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C

Generalità

Tensione d'esercizio max. ammissibile	25 V AC
---------------------------------------	---------

Modulo passivo - VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 - 2908496

Dati tecnici

Generalità

	60 V DC
Corrente max. ammessa (per segnale)	1 A
Corrente max. ammessa (alimentazione separata)	7 A
N. poli	50
Segnalazione stato	No
Posizione d'installazione	a scelta

Dati di collegamento

Denominazione collegamento	Livello di campo
Collegamento	Connessione Push-in
Lunghezza di spelatura	8 mm
Sezione conduttore rigida	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	26 ... 14

Dati di collegamento 2

Denominazione collegamento	Livello di controllo
Collegamento	Connettore maschio IDC/FLK
Numero collegamenti	1
N. poli	50
Passo	2,54 mm

Controllore supportato

Controllore	SIEMENS S7-1500
- scheda I/O adatta	6ES7 531-7KF00-0AB0
	6ES7 531-7NF00-0AB0
	6ES7 531-7NF10-0AB0
	6ES7 531-7PF00-0AB0
	6ES7 532-5HF00-0AB0

Normative e prescrizioni

Norme/Disposizioni	IEC 60664
	DIN EN 50178
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0


Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Disegni


Modulo passivo - VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 - 2908496

Disegno quotato



Modulo passivo - VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 - 2908496

Schema di collegamento



Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

ETIM

ETIM 4.0	EC002780
----------	----------

Modulo passivo - VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 - 2908496

Classifiche

ETIM

ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780
ETIM 7.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121432
-------------	----------

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / CSAus / cULus Recognized / cCSAus

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	2122203
Tensione nominale UN		60 V	
Corrente nominale IN		7 A	
mm ² /AWG/kcmil		26-14	

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Tensione nominale UN		60 V	
Corrente nominale IN		7 A	
mm ² /AWG/kcmil		26-14	

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Tensione nominale UN		60 V	
Corrente nominale IN		7 A	

Modulo passivo - VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 - 2908496

Omologazioni

mm ² /AWG/kcmil	26-14

CSAus		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	2122203
Tensione nominale UN		60 V	
Corrente nominale IN		7 A	
mm ² /AWG/kcmil		26-14	

cULus Recognized	
------------------	--

cCSAus	
--------	--

Accessori

Accessori

Cavo di sistema

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK - 2289065



Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 0,5 m

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - 2289078



Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 1 m

Modulo passivo - VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 - 2908496

Accessori

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - 2289081



Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 1,5 m

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - 2289094



Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 2 m

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - 2289104



Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 2,5 m

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - 2289117



Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 3 m

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 350/KONFEK - 2289120



Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 3,5 m

Modulo passivo - VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 - 2908496

Accessori

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - 2289133



Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 4 m

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 450/KONFEK - 2289573



Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 4,5 m

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - 2289586



Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 5 m

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 550/KONFEK - 2289599



Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 5,5 m

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - 2289609



Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 6 m

Modulo passivo - VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 - 2908496

Accessori

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 650/KONFEK - 2289612



Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 6,5 m

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 700/KONFEK - 2289625



Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 7 m

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 750/KONFEK - 2289638



Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 7,5 m

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - 2289641



Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 8 m

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 850/KONFEK - 2289654



Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 8,5 m

Modulo passivo - VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 - 2908496

Accessori

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 900/KONFEK - 2289667



Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 9 m

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 950/KONFEK - 2289670



Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 9,5 m

Cavi - FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - 2289683



Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 10 m

Cavi - FLK EZ-DR.../.../... - 2295059



Cavo intestato, non schermato, lunghezza variabile

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - 2299097



Cavo circolare confezionato schermato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli) (La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo.); lunghezza cavo: 0,5 m

Modulo passivo - VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 - 2908496

Accessori

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - 2299107



Cavo circolare confezionato schermato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli) (La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo.); lunghezza cavo: 1 m

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - 2299110



Cavo circolare confezionato schermato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli) (La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo.); lunghezza cavo: 1,5 m

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - 2299123



Cavo circolare confezionato schermato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli) (La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo.); lunghezza cavo: 2 m

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - 2299136



Cavo circolare confezionato schermato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli) (La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo.); lunghezza cavo: 3 m

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - 2299149



Cavo circolare confezionato schermato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli) (La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo.); lunghezza cavo: 4 m

Modulo passivo - VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 - 2908496

Accessori

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - 2299152



Cavo circolare confezionato schermato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli) (La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo.); lunghezza cavo: 6 m

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK/S - 2299165



Cavo circolare confezionato schermato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli) (La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo.); lunghezza cavo: 8 m

Cavi - FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - 2299178



Cavo circolare confezionato schermato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli) (La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo.); lunghezza cavo: 10 m

Cavi - FLK EZ-DR-S.../.../... - 2295046



Cavo intestato, schermato, lunghezza variabile

Cavi - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 0,5M - 2314134



Cavo a sezione circolare intestato, senza alogenati; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 0,5 m

Modulo passivo - VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 - 2908496

Accessori

Cavi - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - 2314147



Cavo a sezione circolare intestato, senza alogenati; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 1 m

Cavi - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,5M - 2314150



Cavo a sezione circolare intestato, senza alogenati; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 1,5 m

Cavi - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - 2314163



Cavo a sezione circolare intestato, senza alogenati; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 2 m

Cavi - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,5M - 2314176



Cavo a sezione circolare intestato, senza alogenati; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 2,5 m

Cavi - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 5,0M - 2314202



Cavo a sezione circolare intestato, senza alogenati; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 5 m

Modulo passivo - VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 - 2908496

Accessori

Cavi - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 6,0M - 2314215



Cavo a sezione circolare intestato, senza alogenati; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 6 m

Cavi - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 7,0M - 2314228



Cavo a sezione circolare intestato, senza alogenati; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 7 m

Cavi - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 8,0M - 2314231



Cavo a sezione circolare intestato, senza alogenati; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 8 m

Cavi - CABLE-FLK50-0,14-HF/... - 2314257



Cavo a sezione circolare intestato, senza alogenati; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: variabile

Segnamorsetti non siglati

Segnamorsetti - UC-TM 4 - 0818111



Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 4,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 3,6 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 120

Modulo passivo - VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 - 2908496

Accessori

Segnamorsetti - UC-TM 6 - 0818085



Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 80

Segnamorsetti - UCT-TM 6 - 0828736



Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 60

Nastro Zack - ZB 5,08:UNBEDRUCKT - 0809793



Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,08 mm, dimensioni campo di siglatura: 4,98 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Nastro Zack - ZB 22:UNBEDRUCKT - 0811862



Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 22 mm, dimensioni campo di siglatura: 10,5 x 21,8 mm, Numero dei cartellini singoli: 4