



## Destructeur de papier Leitz IQ OptiMax Coupe Micro Sécurité P5 35L – Blanc

Le destructeur de documents Leitz IQ OptiMax offre une solution de destruction innovante et élégante tout en garantissant une sécurité très élevée des documents. Ce destructeur de papier DIN P5 haute sécurité détruit sans effort jusqu'à 10 feuilles A4 à la fois en micro-confettis. IQ OptiMax est doté d'une technologie unique de rotation de la corbeille (TRC) qui permet d'optimiser la capacité de celle ci de 33%\*. La corbeille rotative assure une distribution régulière du papier afin d'éviter la formation d'un pic dans le bac, ce qui permet de détruire 140 feuilles A4 supplémentaires avant de devoir le vider. Le système TRC signifie qu'il n'est pas nécessaire de retirer ou de secouer la corbeille; l'indicateur de corbeille pleine ne s'active que lorsque la poubelle a atteint 100% de sa capacité. La corbeille généreuse de 35 litres peut contenir jusqu'à 550 feuilles A4 et s'illumine en bleu pendant l'utilisation pour une expérience de destruction optimale. L'écran rotatif à LED intuitif comprend des indications d'avertissement pour différents états tels que corbeille pleine et porte ouverte. Leitz IQ OptiMax est polyvalent pour tout environnement de travail grâce à son fonctionnement ultra-silencieux, son design élégant et sa durabilité impressionnante. Temps de fonctionnement continu de 120 minutes. Couleur blanche. \*Leitz IQ OptiMax testé avec et sans la technologie de rotation de la corbeille.

## Caractéristiques

- Détruit jusqu'à 10 feuilles de papier A4 (80 g/m<sup>2</sup>) en seulement 10 secondes, en particules micro P5 haute sécurité.
- La technologie unique de rotation de la corbeille (TRC) maximise la capacité de la poubelle de +33%\* et réduit considérablement le désordre lors du vidage. \*Leitz IQ OptiMax testé avec et sans la technologie de rotation de la corbeille.
- La corbeille d'une capacité généreuse de 35 litres peut contenir jusqu'à 550 feuilles A4 avant de devoir être vidée; 33% de capacité en plus par rapport à une corbeille sans TRC (+140 feuilles A4).
- Affichage dynamique rotatif à LED avec indications d'avertissement pour corbeille pleine, porte ouverte, surchauffe et surcharge.
- Fonctionnement ultra silencieux - pour un environnement de travail calme (en utilisant des feuilles pré-lubrifiées Leitz)
- Détruit les agrafes et les trombones, sans qu'il soit nécessaire de les retirer au préalable.
- Autonomie continue de 2 heures / 120 min - destruction complète et ininterrompue, idéal pour une utilisation au bureau.
- La technologie anti-bourrage signifie que le destructeur s'arrête automatiquement et ressort les feuilles lorsqu'il y a trop de papier inséré.
- Le destructeur a un design circulaire, ce qui lui permet de s'intégrer facilement dans les espaces restreints pour optimiser l'espace.
- Facile à déplacer grâce à ses quatre roues pivotantes.
- 2+1 ans de garantie - enregistrez-vous pour obtenir votre année supplémentaire

## Spécifications

Réf. Produit	83600000
Couleur	Blanc
Dimensions (L x H x P)	380 x 710 x 380 mm
Type de coupe	Coupe micro
Largeur d'entrée max (mm)	223
Temps de fonctionnement à froid (min)	120
Temps de fonctionnement/temps de refroidissement (min)	45
Taille des particules mm	2x15
Niveau de sécurité	P-5
Capacité de destruction(80 grs)	10
Corbeille/volume en litre	35
Document détruit	Agrafes et trombones
Garantie (ans)	2 + 1 ans
Emplacement	Bureau
Nombre d'utilisateurs	5-10
Caractéristiques de la corbeille	Rétro-éclairé, Fenêtre de la corbeille, Rotatif, Technologie de rotation de la corbeille (TRC)
Caractéristiques du destructeur	Technologie Anti Bourrage, Commandes tactiles, Roulettes
Poids	15000 g
Capacité des palettes	8
Code EAN	4002432137626

