

High Speed HDMI kabel - CL2-rated - actief - 4K 60Hz - 10 m

Product ID: HD2MM10MA



Deze CL2 HDMI-kabel is geschikt voor installatie in de wand. Deze kabel heeft ook een geïntegreerde actieve signaalversterker voor een afstand tot 10 m tussen uw HDMI-apparaten, zonder signaalverlies. De kabel is ook neerwaarts compatibel met eerdere HDMI-specificaties en is geschikt voor al uw bestaande HDMI-apparaten.

Maak 4K HDMI verbindingen over grotere afstanden

Het geïntegreerde versterkercircuit van de kabel zorgt voor een actieve versterking van het HDMI-signaal zonder dat externe voeding noodzakelijk is. Deze kabel ondersteunt langere verbindingen dan normale HDMI. De actieve kabel is ook gemaakt van een dunnere draad voor meer flexibiliteit, en is daarmee ideaal voor installatie in de wand.

Ervaar het beste dat HDMI te bieden heeft

Deze 4K HDMI-kabel ondersteunt resoluties tot 4K bij 60 Hz (3840x2160p) en bandbreedtes tot 18 Gbps. De kabel ondersteunt ook HDR (High Dynamic Range) voor hogere contrastverhoudingen en levendige kleuren.

Met hogere resoluties, hogere snelheden en scherpere beelden biedt de kabel de beste HDMI-functies die momenteel beschikbaar zijn. Het is de perfecte kabel voor de ultieme thuisbioscoopervaring, voor levensechte digital signage of voor het geven van uitzonderlijke presentaties.

De kabel ondersteunt ook tot 32 niet-gecomprimeerde digitale audiokanalen voor een kristalhelder geluid.

De HD2MM10MA wordt gedekt door een 2-jarige garantie van StarTech.com.

NB: Deze kabel is unidirectioneel. Let er daarom op dat de kabel in de juiste richting wordt geïnstalleerd. Zorg dat de HDMI-connector aangeduid met "TV" op het scherm wordt aangesloten, zodat het apparaat en de HDMI-bron correct zijn aangesloten.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Voor installatie in de wand waar CL2-brandbeveiliging vereist is
- Sluit 4K/Ultra HD-schermen en -apparaten aan
- Sluit HDMI-projectors aan in vergaderruimtes, klaslokalen of conferentieruimtes

Features

- Ingebouwd actief versterkercircuit
- CL2 brandbeveiliging
- Voldoet aan alle HDMI 2.0 specificaties
- Ondersteunt resoluties tot 4K bij 60 Hz
- Biedt verbindingafstanden tot 10 meter
- Ondersteunt tot 18 Gbps bandbreedte
- Ondersteunt HDR (High Dynamic Range) voor een hogere contrastverhouding en kleurnauwkeurigheid
- Tot 32 audiokanalen bij een bemonsteringssnelheid van 1536 Hz
- Ondersteunt een bioscoop beeldverhouding van 21:9
- Levert dual video stream naar één scherm
- Ondersteunt 3D-video
- Levert multi-stream audio voor meerdere gebruikers (tot 4)
- Ondersteunt BT.2020 colorimetrie
- Ondersteunt Consumer Electronics Control (CEC) functies
- Neerwaarts compatibel met eerdere HDMI-versies

Hardware	Warranty	2 Years
	Brandbestendigheid	CL2 goedgekeurd
	Chipsetcode	Spectra7 - HT8181
	Connectormateriaal	Goud
	Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties	Audiospecificaties	Tot 32 audiokanalen bij een bemonsteringssnelheid van 1536 Hz
	Maximale digitale resoluties	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Connector(en)	Connector A	1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
	Connector B	1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Deze kabel is unidirectioneel. Let er daarom op dat de kabel in de juiste richting wordt geïnstalleerd. Zorg dat de HDMI-connector aangeduid met "TV" op het scherm wordt aangesloten, zodat het apparaat en de HDMI-bron correct zijn aangesloten.
Fysieke eigenschappen	Breedte product	0.9 in [22 mm]
	Draaddikte	24 AWG
	Gewicht product	2.2 lb [1 kg]
	Hoogte product	0.4 in [11 mm]
	Kabellengte	32.8 ft [10 m]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	32.8 ft [10 m]
	Stijl connector	Recht
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	2.3 lb [1 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - HDMI Kabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.