


Sonde pour capteurs de niveau

LR HYGIENE PROBE L1500



EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Application

Version	aseptique, pour capteurs de niveau LR
Application	applications aseptiques

Etendue de mesure / plage de réglage

Longueur de la sonde L [mm]	1500
-----------------------------	------

Données mécaniques

Poids [g]	650
Matières	Sonde: inox (1.4404 / 316L) caractéristiques de surface: Ra < 0,4 µm / Rz 4 µm
Couple de serrage [Nm]	< 6,5
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	Ra < 0,8 µm / Rz = 8 µm
Classe hygiénique selon DIN 11866	H3

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------