

HC-B-GTRS-M32-ER-AL - 电缆密封

1414658

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414658>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

套件包括：EVO金属适配器1414258和螺钉连接，带接线端子1415194，M32



商业数据

订货号	1414658
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BF7APM
产品关键代码	BF7APM
目录页面	页码660 (C-2-2019)
GTIN	4055626031095
单件重量（含包装）	297.7 g
单件重量（不含包装）	297.7 g
原产地	DE

HC-B-GTRS-M32-ER-AL - 电缆密封

1414658

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414658>




技术数据

产品属性

产品类型	带卡口锁的电缆密封
导线数	1
螺钉连接类型	M32
型号	带有外部固线夹
屏蔽	无

尺寸

尺寸图	
接合螺母扳手规格	36 mm
扳手规格，支架	36 mm

材料规格

颜色	黄铜色
标识材料 压力螺丝	铜镀镍
密封材料	EPDM
密封材料 O形圈	NBR
螺钉连接材料	镀镍铜

电缆/电线

电缆外径 电缆1	13 mm ... 21 mm
----------	-----------------

机械特性

机械参数

螺钉连接类型	M32
--------	-----

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP66
	IP67
环境温度（运行）	-40 °C ... 100 °C

HC-B-GTRS-M32-ER-AL - 电缆密封


1414658

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414658>



图纸

尺寸图



尺寸图

HC-B-GTRS-M32-ER-AL - 电缆密封



1414658

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414658>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414658>



EAC
认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC-RoHS
认证ID: RU D-DE.HB35.B.00387

HC-B-GTRS-M32-ER-AL - 电缆密封



1414658

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414658>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

HC-B-GTRS-M32-ER-AL - 电缆密封



1414658
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414658>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	993dd7ec-1c25-432d-a62f-ae55f7fdb21

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn