


## 特点

- 清晰的液晶显示屏
- 不锈钢结构
- 原点设置
- 可切换开 / 关
- 微调指轮
- 滚花锁定螺钉
- 随附电池

## RS Pro

RS 库存号: 877-1775



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

RS Pro 数字卡尺使用线性编码器测量内部和外部距离。然后显示在数字显示屏上，该显示屏易于使用且易于读取。此便携式工具提供公制和英制转换，因此您可以轻松精确测量物体

### 一般规格

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 卡尺类型  | 数字                         |
| 英制或公制 | 两者                         |
| 显示类型  | 数字                         |
| 精确度   | +/-0.03mm                  |
| 分辨率   | 0.01mm                     |
| 重复性   | 0.01mm                     |
| 拇指滚轮  | 是的                         |
| 按钮功能  | 开 / 关、零、 mm/in             |
| 数据输出  | 否                          |
| 应用    | 适用于实验室，电气和电子维修和维护，机械和汽车应用。 |

### 电气规格

|      |                        |
|------|------------------------|
| 电源   | 1 节氧化银电池 SR44 - 1.55 v |
| 电池   | 是的                     |
| 电池类型 | SR44                   |

### 机械规格

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| 容量          | 200mm               |
| 外夹钳长度       | 50mm                |
| 内钳口长度       | 20mm                |
| 精确度外部钳口     | $\pm 0.02\text{mm}$ |
| 精确度内部钳口和深度杆 | $\pm 0.02\text{mm}$ |

### 操作环境规格

|      |            |
|------|------------|
| 工作温度 | 5°C - 40°C |
| 相对湿度 | 最大 80%     |



