

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



HEAVYCON B6封底式安装底座，适用螺钉锁紧，HPR系列，带2 x M25密封件，用于环境要求严格的场合且满足电磁兼容要求

优势

- 振动和冲击：IEC 61373/EN 50155，1类，1B级

商业数据

订货号	1411135
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7AAI
产品关键代码	AF7AAI
目录页面	页码626 (C-4-2015)
GTIN	4046356921459
单件重量（含包装）	820 g
单件重量（不含包装）	772.4 g
原产地	CN

HC-HPR-B06-SHFH-2SSM25-EMR-BK - 壳体



1411135
https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411135

技术数据

说明

概述	适用插芯HC-B6、BB10、DD24、M
----	-----------------------

产品属性

产品类型	外壳，带螺钉锁紧装置
外壳类型	面板式安装底座外壳
产品系列	HC-HPR-B
系列	HPR-B6
应用	铁路应用场合
类型	B6
出线口编号	2
螺钉连接类型	2x M25
型号	高型设计
保护盖	否
电缆出口	水平
Pg螺钉连接	无

连接数据

紧固扭矩	10 Nm ... 15 Nm (用于表面安装壳体上的M8安装螺钉)
------	------------------------------------

尺寸

尺寸图	
宽度	80 mm
高度	100 mm
长度	157 mm
钻孔距离，水平	127 mm
钻孔距离，垂直	60 mm
孔径	8.5 mm

材料规格

密封材料	NBR
外壳材料	压铸铝
外壳表面材料	粉末镀层，黑色

环境和真实条件

环境条件	IP66
------	------

HC-HPR-B06-SHFH-2SSM25-EMR-BK - 壳体



1411135

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411135>


保护等级	IP68 (0.5 bar / 24 h)
	IP69 (ISO 20653:2013-02)
冲击强度	IK09
环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C

机械特性

机械参数	
螺钉连接类型	2x M25
锁紧类型	螺母

图纸

尺寸图



尺寸图

1411135

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411135>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411135>



认证ID: TAE000037S



EAC
认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%