

电源导线 M8，单侧 预制有 M8 插座，4 极，长度 10m



一般信息	
产品类型标志	电力线
产品说明	柔性插接电缆（4 芯），单侧使用一个 M8 插头装配
适用性	用于连接 DC 24 V 电源的 ET 200AL
防护等级和防护类别	
防护等级 IP	IP65/67
环境要求	
安装期间的环境温度，最小值	-30 °C
安装期间的环境温度，最大值	80 °C
运输/储存时的环境温度	
• 最小值	-40 °C
• 最大值	80 °C
导线	
导线名称	4 Li9Y 0.50 mm² Y
导线长度	10 m
电线数量	4
内导体外径	0.8 mm
芯线绝缘外径	1.46 mm
电缆护套外径	5.2 mm
弯曲循环次数	2 500 000; 弯曲半径为 52 mm、速度为 3 m/s 且和加速度为 10 m/s² 时牵引链弯曲循环为 250 万次
允许的一次性弯曲半径，最小值	26 mm
允许的多次弯曲半径，最小值	52 mm
不断弯曲时的弯曲半径	52 mm
电缆护套颜色	灰色
电源线的芯线绝缘颜色	白色/棕色/蓝色/黑色
单位长度重量	44 kg/km
机械/材料	
出线口类型	180° 电缆出线
电缆护套材料	PVC
芯线绝缘材料	PP
材料特性	
• 无硅	是

上一次修改：2022/2/25