


## Han DDD module, crimp female



图片仅用于说明。请参考产品描述。

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 订货号    | 09 14 017 3101                                                                |
| 规格     | Han DDD module, crimp female                                                  |
| 浩亭电子目录 | <a href="https://harting.com/09140173101">https://harting.com/09140173101</a> |

### 标识

|      |              |
|------|--------------|
| 类别   | 模块           |
| 系列   | Han-Modular® |
| 模块类别 | Han® DDD 模块  |
| 模块尺寸 | 单模块          |

### 版本

|      |           |
|------|-----------|
| 接线方式 | 压接针       |
| 公母类型 | 母头        |
| 针数   | 17        |
| 详细资料 | 请单独订购压接针。 |

### 技术参数

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 导体截面积    | 0.14 ... 2.5 mm²    |
| 线芯外径     | ≤3.9 mm             |
| 额定电流     | 10 A                |
| 额定电压     | 160 V               |
| 额定脉冲电压   | 2.5 kV              |
| 污染等级     | 3                   |
| 额定电压符合UL | 250 V               |
| 绝缘阻抗     | >10 <sup>10</sup> Ω |
| 极限温度     | -40 ... +125 °C     |
| 插拔次数     | ≥10,000             |



Pushing Performance  
Since 1945

技术参数

|    |                      |
|----|----------------------|
| 备注 | 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数 |
|----|----------------------|

材料特性

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 材料(插芯)           | 聚碳酸酯 (PC)            |
| 颜色(插芯)           | RAL 7032 ( 卵石灰 )     |
| 材料阻燃性等级符合 UL 94  | V-0                  |
| RoHS             | 符合                   |
| ELV 状态           | 符合                   |
| China RoHS       | e                    |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含                  |
| REACH 附件 XIV 物质  | 不包含                  |
| REACH SVHC 物质    | 不包含                  |
| 加州 65 号提案物质      | 不包含                  |
| 铁路车辆防火           | EN 45545-2 (2020-08) |
| 包含危险等级的要求集       | R22 (HL 1-3)         |
|                  | R23 (HL 1-3)         |

规格和认证

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| 规格       | IEC 60664-1                       |
|          | IEC 61984                         |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076             |
|          | UL 2237 PVVA2.E318390             |
|          | CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390 |
| 认证       | DNV GL                            |

商业数据

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| 包装尺寸        | 2                             |
| 净重          | 1.07 g                        |
| 原产国         | 德国                            |
| 欧洲海关关税号     | 85389099                      |
| GTIN        | 5713140021174                 |
| eCl@ss      | 27440217 工业连接器的模块 ( 电源/信号 ) 。 |
| ETIM        | EC000438                      |
| UNSPSC 24.0 | 39121552                      |