



### Krimpous 3:1 in dispenserbox

- HIS-A - met lijmlaag

HIS-A vormt een afdichting tegen vocht en beschermt tegen corrosie en slijtage.

#### Hoofdkenmerken

- krimpous met lijmlaag aan de binnenzijde
- lijmlaag smelt tijdens verwarmen en vult holten op
- lijm vormt afdichting tegen vocht
- beschermt componenten
- leverbaar in zwart en transparant
- 6 afmetingen voor een breed toepassingsbereik



HIS-A - met lijmlaag.

<b>MATERIAAL</b>	Polyolefine vernet (PO-X)
<b>Krimpverhouding</b>	3:1
<b>Gebruikstemperatuur</b>	-55 °C tot +125 °C
<b>Minimale krimp temperatuur</b>	+100 °C
<b>Lengtekrimp</b>	-10 % max.
<b>Smeltpunt lijm</b>	+85 °C
<b>Diëlektrische sterkte</b>	15 kV / mm volgens IEC 684 P2
<b>Brandbaarheid</b>	UL224 VW-1 (uitgezonderd transparant)
<b>Isolatieklasse</b>	A (VDE 0530)
<b>Certificering</b>	CSA, SAE - AMS - DTL-23053/4



Krimpous 3:1 met lijmlaag



TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Rollengte	Kleur	Artikelnr.
HIS-A-3/1	3,0	1,0	1,00	10 m	transparant (CL)	308-10303
	3,0	1,0	1,00	10 m	zwart (BK)	308-10300
HIS-A-6/2	6,0	2,0	1,00	5 m	transparant (CL)	308-10603
	6,0	2,0	1,00	5 m	zwart (BK)	308-10600
HIS-A-9/3	9,0	3,0	1,40	5 m	transparant (CL)	308-10903
	9,0	3,0	1,40	5 m	zwart (BK)	308-10900
HIS-A-12/4	12,0	4,0	1,80	5 m	transparant (CL)	308-11203
	12,0	4,0	1,80	5 m	zwart (BK)	308-11200
HIS-A-18/6	18,0	6,0	2,25	4 m	transparant (CL)	308-11803
	18,0	6,0	2,25	4 m	zwart (BK)	308-11800
HIS-A-24/8	24,0	8,0	2,50	3 m	transparant (CL)	308-12403
	24,0	8,0	2,50	3 m	zwart (BK)	308-12400

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.  
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.