

## 特点

- 可安装在工作台下方或墙壁上
- 将操作员和 EPA 的其他元件接地
- 随附 2 m 接地引线
- 由 ABS 模制而成，带圆形角

## RS Pro ESD 接地联结支架，带 4 mm 香蕉接线柱 x 3

RS 库存号： 287-7509



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS PRO 是我们的自有品牌系列，为您提供种类繁多的高品质、高价值的产品，为您提供更多选择。每个 RS Pro 产品的每个部分都经过严格的行业标准测试，深受全球工程师的信赖；只有在我们对其卓越质量有信心，他们才会获得 RS Pro 认证印章。这意味着您也可以放心使用。RS Pro 提供各种 ESD 接地附件，包括粘结插头，粘结盒，粘结支架和电线等，有助于消除静电放电的积聚，静电放电可能会对静电敏感组件或设备造成风险。E Arth 联结支架在 EPA 内分配电源接地。这些 RS Pro 支架随附 3 个端接，带单个 1 兆欧电阻器。此装置可区分接地装置和接地连接点。接地设施 (EF) 通常在 EPA 内分配电源接地或专用 ESD 接地 (保护接地)

- [287-7492.](#) - 接地联结支架， 3 x 10 mm 螺柱
- [287-7509](#) - 接地联结支架， 3 x 4 mm 香蕉螺柱
- [298-3913.](#) - 接地联结支架， 2 x 4 mm/1 x 10 mm 螺柱

### 一般规格

|                 |  |
|-----------------|--|
| 附件类型            | 接地联结支架   |
| 连接器类型           | 4 mm 香蕉接线柱 x 3   |
| 端接类型            | 环形接线端子   |
| 符合 en 61340-5-1 | 是的   |
| 应用              | ESD 接地配件是工作场所安全系统的一部分，用于监控和/或消除可能对电脑硬盘等电子元件构成危险的静电积聚或放电。 |

### 电气规格

|      |     |
|------|-----|
| 导线电阻 | 1MΩ |
|------|-----|

### 机械规格

|      |      |
|------|------|
| 螺柱尺寸 | 10mm |
|------|------|

### 认证

合规性 / 认证

esd s20.20 和 en 61340-5-1 esd

