

ALPHA

3478UOR100P62

EAN 4031582030440

Roulette fixe, Chape en acier embouti zingué bleu, axe de roue boulonné.,
Fixation à platine.

Corps de roue polyamide, roulements rouleaux

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Fiche technique

Diamètre de roue	100 mm
Largeur de bandage	36 mm
Dimension de platine	103 x 85 mm
Distance entre axe	80/77 x 60 mm
Diamètre des trous	9 mm
Hauteur	128 mm
Résistance à la température	- 40 / + 80 °C
Norme	EN 12532
Poids	0.486 kg
Dureté du bandage	Shore D 75
Capacité de charge dynamique	200 kg
Capacité de charge statique	400 kg

Dimensions



Avantages at a glance

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation.	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478UOR100P62

EAN 4031582030440



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

