

Perforeuse manuelle GBC CombBind® CB15

La CombBind® CB15 est une perforeuse manuelle fiable et compacte, parfaite pour une utilisation personnelle ou dans un petit bureau avec des besoins occasionnels. Elle perfore sans effort jusqu'à 15 feuilles de papier de 80 g/m² et peut relier jusqu'à 195 feuilles à la fois avec un peigne plastique de 19 mm. Sa conception légère et peu encombrante garantit qu'elle peut être utilisée n'importe où, n'importe quand, et facilement rangée lorsqu'elle n'est pas utilisée. Pour plus de commodité, elle dispose d'un bac à confetti pour une élimination facile des déchets et d'un compartiment de rangement pratique. Couleur noir et argent.



Caractéristiques

- Relie jusqu'à 195 feuilles A5/A4 (80 g/m²) à la fois à l'aide d'un peigne plastique de 19 mm.
- Perfore jusqu'à 15 feuilles à la fois (80 g/m²)
- Reliure polyvalente : reliez facilement des documents A5 et A4.
- Perforation manuelle à poignée double pour une expérience de reliure fluide avec un minimum d'effort.
- Ajustement de la marge latérale pour un alignement précis et des résultats parfaits.
- Profondeur de marge fixe pour une reliure uniforme et de haute qualité.
- Pieds en caoutchouc antidérapants pour un placement stable et sécurisé.
- Bac à confetti pratique et compartiment de rangement intégré.
- Conception légère et compacte pour un déplacement facile et un rangement pratique.

Spécifications

| | |
|---|---|
| Réf. Produit | 4410061 |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Plastique |
| Dimensions (L x H x P) | 458 x 295 x 264 mm |
| Pour format | A4/A5 |
| Largeur maximale de reliure (mm) | 297 |
| Maniement | Poignée double manuelle |
| Capacité de reliure (papier 70 g/m ²) | 165 |
| Capacité de perforation (papier 70 g/m ²) | 17 |
| Capacité de perforation (papier 80 g/m ²) | 15 |
| Capacité de perforation (plast. transp. 0,2 mm) | 2 |
| Capacité de perforation | 21 |
| Selecteur largeur de dos | Non |
| Diamètre max. des spirales (mm) | 19 |
| Poubelle | Oui |
| Idéal pour | Perforation peigne plastique et reliure |
| Poids | 4600 g |
| Unité de conditionnement | 1 |
| Capacité des palettes | 0 |
| Minimum de commande | 1 |
| Code EAN | 5028252644464 |