

操作器

45-
2131.2140.000

分销方
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/45-2131.2...>

您的产品:



45-2131.2140.000 操作器

正面

| | |
|--------|-----------|
| 正面尺寸: | Ø 29,5 mm |
| 正面形式: | 圆形 |
| 前挡圈颜色: | 银色 |
| 前挡圈材质: | 金属 |

安装

| | |
|-------|-----------|
| 设计: | 凸起的 |
| 安装开孔: | Ø 22.3 mm |
| 安装类型: | 面板安装 |

操作

| | |
|--------|-------|
| 灯罩颜色: | 黄色 |
| 灯罩材质: | 塑料 |
| 灯罩发光: | 不发光的 |
| 灯罩形状: | 平面的 |
| 灯罩透明度: | 不透明 |
| 灯罩类型: | 带前圈手柄 |

机械特性

| | |
|-------|-----------|
| 开关动作: | 自复位 |
| 开关系统: | 慢动开关元件 |
| 机械寿命: | 500 000 次 |

工作频率: Max. 3 600/h

重量: 0.04 kg

环境条件

正面IP等级: IP66 , IP67 , IP69K

工作温度: - 25 °C ... + 70 °C

储存温度: - 40 °C ... + 80 °C

抗冲击能力: 根据 IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus

耐振动能力: 根据 IEC 60068-2-6: 20 ... 500 Hz: 5 g

耐候性: 工作过程中根据 IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

证书

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

其他

简述: 操作器, Ø 22.3 mm, Ø 29,5 mm, 平面的, 不发光的, 黄色, 塑料, 不透明, 圆形, 银色, 金属, 自复位, IP66 , IP67 , IP69K

外壳颜色: 银色

外壳材质: 金属

接线图:



安装开孔:



外形尺寸:

