



Coupures Risques d'électrocution

Protecteurs en cuir de chèvre, pour une durée de vie prolongée des gants haute tension et une sécurité accrue des mains.

- **Protection renforcée** : Composés de cuir de chèvre de première qualité, les protecteurs ActivArm® 96-003 protègent contre les risques modérés de coupure, de perforation et d'abrasion, tout en assurant une protection personnelle supplémentaire aux travailleurs effectuant des travaux électriques, avec ou à proximité de composants sous tension.
- **Durabilité améliorée** : Ces protections en cuir sont spécialement conçues pour prolonger la durée de vie des gants isolés électriquement et conviennent aux gants de classe 1 à 4 de ce type.
- **Efficacité assurée** : Répondant aux normes ASTM D120 et EN 60903, les protecteurs en cuir ActivArm® 96-003 offrent aux utilisateurs une protection des mains éprouvée et entièrement conforme.
- **Dextérité accrue** : Leur composition en cuir améliore également leur dextérité, pour des EPI électriques non encombrants et faciles à utiliser.



Secteurs industriels

- Electrical
- Secteurs industriels
- Industrie automobile
- Secteur de l'après-vente automobile
- Production

Applications

- Environnements électriques sous tension
- Risques d'électrocution
- Maintenance/Entretien

Principales propriétés

- **Cuir de chèvre robuste** : résistance à la perforation, à l'abrasion et à la coupure
- **Conception protectrice** : Pour des gants de sécurité électrique plus durables*
- **Conformité aux normes ASTM D120 et EN 60903** : capacités prouvées
*Convient pour être porté sur des gants isolés contre l'électricité de classe 1 à 4

<small>Normes de performance & </small> <small>Conformité réglementaire</small>

Conformité REACH



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
ActivArm® 96-003	Finition: Texture cuir naturel Matériau de l'enduction: N/A Matériau du support: Cuir de chèvre de première qualité Modèle de manchette: Manchette droite avec surjet surfilant le tissu	N/A	8, 9, 10, 11, 12	12"	Non applicable	1 pièce/emballage

<small><small>Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes</small></small>

<small>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</small>

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

<small>Région Amérique du Nord</small>

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

<small>Australie</small>

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

<small>Région Asie-Pacifique</small>

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

<small>Région Amérique du Sud et Caraïbes</small>

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

<small>Canada</small>

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.