

Hynit®

32815

Gant cousu avec imprégnation nitrile



Huile



Applications légères

Gants imprégnés de nitrile, résistants à l'abrasion, offrant dextérité et imperméabilité aux liquides

- **Amélioration de la durabilité et de la flexibilité :**
Les gants de protection des mains Hynit® 32-815 sont dotés d'une formulation spéciale en nitrile qui combine une excellente protection contre l'abrasion et une grande souplesse.
- **Durabilité accrue :** L'imprégnation hydrofuge de ces gants de protection les protège contre l'huile, la graisse et la saleté.
- **Confort élevé :** En outre, la doublure en polycoton de ces gants jetables en nitrile maintient le confort et la dextérité des mains.



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie
- Construction
- Logistique
- Recyclage et élimination des déchets
- Entreposage

Applications

- Assemblage d'électroménager
- Manipulation de matières premières
- Conditionnement
- Expédition, transport et livraison de marchandises
- Manipulation de barres en acier, de tôles métalliques, de boîtes en fer blanc et d'autres produits métalliques
- Manutention générale
- Fabrication de semi-conducteurs
- Maintenance/Entretien



32815

Gant cousu avec imprégnation nitrile

Principales propriétés

- **Formule spéciale en nitrile** : Durabilité et flexibilité supérieures
- **Imprégnation hydrofuge** : Protège de l'huile, de la graisse et de la saleté
- **Doublure en polycoton** : Combine confort et dextérité

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Protéines de caoutchouc naturel

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

<small>Normes de performance & </small> <small>Conformité réglementaire</small>

Conformité REACH



3111A

Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
Hynit® 32-815	Finition : Paume enduite Matériau de l'enduction : Nitrile Matériau du support : Coton/Polyester Modèle de manchette : Manchette de sécurité		7, 7.5, 8, 9, 10	240-265 mm ; 9.45-10.43 pouces	Bleu	12 paires/sachet, 12 sachets/carton

<small><small>Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes</small></small>

<small>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</small>

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

<small>Région Amérique du Nord</small>

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

<small>Australie</small>

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

<small>Région Asie-Pacifique</small>

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

<small>Région Amérique du Sud et Caraïbes</small>

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexique
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

<small>Canada</small>

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

