

CARATTERISTICHE

- Realizzato in polimero acetale POM di alta qualità
- Perno in polimero resistente alla ruggine
- Regolazione dell'attrito della cerniera
- Flessibile e facile da usare
- Disponibile in colori nero e bianco in una gamma di dimensioni

Vite a cerniera regolabile RS PRO, 43mm x 37mm 6mm

Codice RS: 772-9632



I prodotti firmati RS PRO approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

Descrizione del prodotto

Queste cerniere sono realizzate in polimero acetale (POM) e offrono un'elevata resistenza e rigidità e una maggiore stabilità dimensionale. I perni sono realizzati anche in polimero acetale trasparente, in modo da garantire una totale resistenza alla ruggine.

Nero (43mm x 37mm x 5,2 mm) - 772-9632

Bianco (43mm x 37mm x 5,2 mm) - 772-9638

Nero (65mm x 57mm x 5,5 mm) - 772-9644


Bianco (65mm x 57mm x 5,5 mm) - 772-9641

Specifiche generali

Materiale	Polimero acetale (POM)
Cerniere	Regolabile
Tipo di chiusura	Oscillazione libera
Metodo di fissaggio	Vite
Colore	Nero
Fine	Acetal nero
Mano	Nessuna chiralità
Applicazioni	Finestrini pieghevoli

Specifiche meccaniche

Lunghezza	43mm
Larghezza	37mm
Spessore	6mm





Part No.	A	B	C	D	Hole size (mm)	Colour
7729632	43	37	32	25	5.2	Black
7729638	43	37	32	25	5.2	White
7729644	65	57	48	38	5.5	Black
7729641	65	57	48	38	5.5	White