


# E12224



## Connecteur pour électrovannes à câbler

SVDA0031PLSFKPG



### Application

Caractéristique spécifique

Sans silicone

Sans silicone

oui

### Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

< 24 DC

Courant de sortie total

[A]

16

### Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-40...125

Indice de protection

IP 65

### Données mécaniques

Poids

[g]

29,4

Matières

boîtier: PA transparent; capot: PA noir; Joint d'étanchéité: NBR noir

### Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

# E12224



## Connecteur pour électrovannes à câbler


SVDA031PLSFKPG

### Raccordement électrique

Bornes de raccordement: 4 x ...1,5 mm<sup>2</sup>; Gaine de câble: Ø 6...8 mm

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x connecteur pour électrovannes forme A DIN, coudé



### Raccordement

