

**KH25** **Douille à billes**

Douille à billes KH..., série compacte, avec étanchéité par passage étroit des 2 côtés, conservé et regraissable

Information technique**Votre alternative produit actuelle**

Size code 25

dimensions principale & données de performance

F_w	25 mm	Diamètre arbre
D	35 mm	Diamètre extérieur
L	40 mm	Longueur
C_{min}	2.280 N	Capacité de charge dyn.
$C_{0 min}$	1.670 N	Capacité de charge stat.
C_{max}	2.420 N	Capacité de charge dyn.
$C_{0 max}$	2.130 N	Capacité de charge stat.
$\approx m$	64 g	Poids

Cotes de montage

J_{L4}	8 mm
N_2	2,5 mm

