

# WP-STEEL ZC 14 - 保护软管

3240865

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240865>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



保护软管，标识材料：钢，镀锌，保护等级：IP40，颜色：银色，内径：11 mm，总长度：10 m

## 商业数据

订货号	3240865
包装单位	10 m
最小订货量	10 m
销售关键代码	AF7DSA
产品关键代码	AF7DSA
目录页面	页码596 (C-3-2019)
GTIN	4046356737173
单件重量（含包装）	999.9 g
单件重量（不含包装）	999.9 g
原产地	DE

# WP-STEEL ZC 14 - 保护软管

3240865

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240865>



## 技术数据

### 说明

操作注意事项	保护软管长度在伸展状态下测量；长度公差±5%
--------	------------------------

### 产品属性

产品类型	保护软管
拉伸强度 GRP	500 N

### 尺寸

内部尺寸	
内径	11 mm

### 材料规格

标识材料	钢，镀锌
材质	无卤素

### 电缆/电线

弯曲半径，动态	70 mm
弯曲半径，静态	28 mm
拉伸强度	500 N
无卤素	是

### 环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP40
环境温度（运行）	-50 °C ... 250 °C

# WP-STEEL ZC 14 - 保护软管

3240865

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240865>



## 认证

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240865>



VDE绘图认证

# WP-STEEL ZC 14 - 保护软管

3240865

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240865>



## 分类

### ECLASS

ECLASS-11.0	27430301
ECLASS-12.0	27430301
ECLASS-13.0	27430301

### ETIM

ETIM 9.0	EC001179
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

# WP-STEEL ZC 14 - 保护软管

3240865

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240865>



## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)