

USB 3.0 Multimedia Flash geheugen kaartlezer - memory card reader

Product ID: FCREADHCU3



Met de FCREADHCU3 USB 3.0 geheugen kaartlezer kunt u gemakkelijk lezen en schrijven van en naar een verscheidenheid aan gangbare typen memory cards (CompactFlash®, Secure Digital®, Memory Stick®) via een snelle USB 3.0-verbinding. De USB 3.0-verbinding, die 10 keer sneller is dan de USB 2.0-standaard, zorgt ervoor dat het overzetten van grote bestanden veel sneller gaat, terwijl het nog steeds achterwaarts compatibel is met USB 2.0 voor gebruik met oudere systemen. Deze compacte en lichte externe kaartlezer biedt een draagbare, handige oplossing voor het gebruik van allerlei typen geheugenkaarten. Het is gemakkelijk te gebruiken en te installeren, zonder dat er drivers of software voor nodig is. Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Laptopgebruikers die verschillende typen geheugenkaarten willen gebruiken
- Professionals die het meeste willen halen uit hun snelle geheugenkaarten via USB 3.0 in plaats van USB 2.0

Features

- Compatibel met verschillenden typen geheugenkaarten, zoals CompactFlash®, SecureDigital® en MemoryStick®
- SuperSpeed USB 3.0-interface met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- Rechtstreeks gevoed via de USB-poort
- Achterwaarts compatibel met USB 2.0-systemen
- LED-indicator voor aan/uit
- Compact uitgevoerd in licht kunststof
- Geen installatie van drivers of software nodig

| | | | |
|-------------------------|---|--|---|
| Hardware | Warranty | 2 Years | |
| | Chipsetcode | Genesys Logic - GL3220 | |
| | Interface | USB 3.0 | |
| Prestaties | Type opslagmedium | CF (Compact Flash I Card) M2 (geheugenstick micro) microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital) MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo MS MG (geheugenstick met MagicGate) MS/MS Pro (geheugenstick/geheugenstick Pro) MSXC (Memory Stick eXtended Capacity) RS-MMC (Reduced Size multimedialkaart) SD/MMC (Secure Digital/multimedialkaart) SDHC (Secure Digital High Capacity) SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) | |
| | Connector(en) | Externe poorten | 1 - CompactFlash (50-pins) slot 1 - Geheugenstick / geheugenstick per sleuf Vrouwelijk 1 - MiniSD / MicroSD / MMC Slot Vrouwelijk 1 - SD-/MMC-sleuf Vrouwelijk |
| | | Type connector(en) | 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk |
| | Software | Besturingssystemen | OS independent; No software or drivers required |
| | Speciale opmerkingen / vereisten | Systeem- en kabelvereisten | Vrije USB-poort |
| | Indicatoren | LED-indicatoren | 1 - Power |
| | Voeding | Inclusief voedingsadapter | Gevoed via USB |
| | | Ingangsspanning | 100 ~ 240 AC |
| | | Ingangsstroom | 0.8 A |
| | | Uitgangsspanning | 5 DC |
| Uitgangsstroom | | 4 A | |
| Vermogensopname | | 20 | |
| Gebruiksomgeving | Bedrijfstemperatuur | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) | |
| | Opslagtemperatuur | -65°C to 150°C (-85°F to 302°F) | |

| | | |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| | Vochtigheid | 5% - 90% rel. luchtvochtigheid |
| Fysieke eigenschappen | Breedte product | 2.2 in [55 mm] |
| | Gewicht product | 1.9 oz [54 g] |
| | Hoogte product | 0.8 in [20 mm] |
| | Kleur | Zwart |
| | Lengte product | 3.3 in [85 mm] |
| | Type behuizing | Kunststof |
| Verpakkingsinformatie | Verpakkingsaantal | 1 |
| | Verzendgewicht (verpakt) | 6 oz [169 g] |
| Wat wordt er meegeleverd | Meegeleverd | 1 - USB 3.0-kaartlezer |
| | | 1 - USB 3.0-kabel |
| | | 1 - Handleiding |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.