



Presentazione

Gamma	New Unica
Tipo prodotto	Presa TV/FM
Applicazione	Comunicazione Media device support
Presentazione del dispositivo	Meccanismo
Tipo presa TV	Individual
Colore	Antracite (RAL 7021)

Caratteristiche tecniche

Connettore TV	Maschio IEC 9,52 mm
Connettore FM	Femmina IEC 9,52 mm
Attenuazione traiettoria	11 DB TV/VHF segnale47...75 MHz 11 DB TV/UHF segnale170...862 MHz 11 dB R segnale88...110 MHz
Flusso CC	No
Numero di moduli	2 moduli
Materiale	Thermoplastic ABS-UV stabilised: piastra centrale
Finitura superficie	Painted powder coated
Marcatura	Con impressione
Montaggio dispositivo	Incasso
Tipologia fissaggio	Fissaggio
Profondità	28 mm
Larghezza	45 mm
Altezza	45 mm
Profondità di incasso	18 mm
Peso netto	0,073 kg
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Grado di protezione ip	IP20
Grado di protezione IK	IK01
Temperatura ambiente	-25...55 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...55 °C
Norme di riferimento	CE

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH free of SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Minimum percentage of recycled plastic content	5