

## CARATTERISTICHE

- Realizzato in nylon 6.6
- È dotato di testa esagonale e attacco esagonale
- Filettatura metrica

## Vite di fermo M8 x 60mm esagonale in nylon semplice

Codice RS: 292-681



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre

## DESCRIZIONE del

Le viti di fermo in nylon 6,6 RS Pro sono un tipo di dispositivo di fissaggio e possono essere utilizzate in varie applicazioni di fissaggio. Le viti di fermo sono spesso utilizzate in applicazioni di ingegneria, progettazione di prodotti e riparazione, spesso per mantenere una parte potenzialmente in movimento bloccata in posizione. La vite di fermo funziona passando attraverso un foro filettato in un componente e che si contrappone saldamente contro la superficie di una seconda parte sul lato posteriore

Le opzioni delle viti di fermo a testa esagonale includono:

292-631 - M8x16 mm

292-647 - M8x20 mm

292-653 - M8x25mm

292-669 - M8x30 mm

292-675 - M8x40 mm

292-681 - M8x60 mm

292-697 - M10x20 mm

292-704 - M10x30 mm

292-710 - M10x40 mm

292-726 - M10x50 mm

292-732 - M10x60 mm

292-748 - M12x20 mm

292-754 - M12x30 mm

292-760 - M12x40 mm

292-776 - M12x50 mm

292-798 - M12x70 mm

## Specifiche generali

<b>Dimensione filettatura</b>	M8
<b>Materiale</b>	Nylon66
<b>Fine</b>	Semplice
<b>A vite</b>	Vite di fermo
<b>Tipo di filettatura</b>	Metrico
<b>Forma della testa</b>	Esagonale
<b>Tipo di trasmissione</b>	Esagonale
<b>Applicazione</b>	Costruzione, riparazioni di macchine, Mobili per esterni, progetti fai da te

**Specifiche meccaniche**

Lunghezza	60mm
-----------	------

**Omologazioni**

Conformità/certificazioni	RoHS
---------------------------	------

