

操作器

45-
290G.2000.113

分销方
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/45-290G.2...>

您的产品:



45-290G.2000.113 操作器

正面

| | |
|--------|-----------|
| 正面尺寸: | Ø 29,5 mm |
| 正面形式: | 圆形 |
| 前挡圈颜色: | 银色 |
| 前挡圈材质: | 金属 |

安装

| | |
|-------|-----------|
| 设计: | 凸起的 |
| 安装开孔: | Ø 22.3 mm |
| 安装类型: | 面板安装 |

机械特性

| | |
|-------|-----------------------------|
| 开关动作: | 自锁 (a) - 复位 (a) - 自锁 |
| 旋转位置: | 3位置 |
| 开关角度: | 45°左 / 45°右 / -45° ... +45° |
| 机械寿命: | 1 百万次 |
| 工作频率: | 1 800/h |
| 重量: | 0.052 kg |

环境条件

| | |
|---------|---------------------|
| 正面IP等级: | IP66 , IP67 , IP69K |
| 工作温度: | - 25 °C ... + 70 °C |
| 储存温度: | - 40 °C ... + 80 °C |

抗冲击能力: 根据 IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
耐振动能力: 根据 IEC 60068-2-6: 10 ... 500 Hz: 5 g
耐候性: 工作过程中根据 IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

证书

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant


其他

简述: 操作器, $\varnothing 22.3$ mm, $\varnothing 29,5$ mm, 圆形, 银色, 金属, 自锁 (a) - 复位 (a) - 自锁, IP66, IP67, IP69K

外壳材质: 金属

提示: 标准锁: RONIS, T254

切换位置:



接线图:



安装开孔:



外形尺寸:

