


CARACTERISTIQUES

- Lumière brillante, sans scintillement et répartie uniformément
- Luminosité ajustable via les options d'urgence, DALI, de gradation de commutation et - 1 - 10 V.
- Léger et durable
- Économique et écoénergétique
- Conception élégante et minimaliste

Plafonnier à LED 36 W de RS Pro, panneau à LED 220 → 240 V, éclairage de plafond de 595 mm de long de RS Pro

RS code commande : 179-7628



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Présentation du panneau - série légère de RS Pro, une solution économique et polyvalente pour tous les environnements de bureau et de couloir. Les panneaux lumineux de RS Pro sont dotés de drivers "Plug and Play" pour permettre une installation rapide dans les grilles de plafond. Cela garantit que les panneaux peuvent être facilement installés, rapidement et efficacement.

Caractéristiques générales

Type	Panneau à LED
Type de lampe	LED
Température de couleur	6000K
Durée de vie	30000h
Anticorrosif	Non
PIR inclus	Non
Applications	Les éclairages de plafond sont un type très courant de fixation de lumière qui peut être monté au plafond dans les zones industrielles, les parcs de stationnement à étages multiples, les ateliers, les entrepôts et les usines, les garages
Bâtiment	Métal
Cri	>80
Réglable	Oui

Spécifications électriques

Puissance	36W
Tension nominale	220 à 240 V.
Classe électrique	2
Facteur de puissance	>0.9

Spécifications mécaniques

Longueur	595m
Largeur	595mm
Profondeur	10 mm
Poids	36kg
Angle de faisceau	120°
Flux lumineux	3500lm
RA	>80

Homologations

Conformité/certifications	Certificat de conformité RoHS
----------------------------------	-------------------------------

