

EBP 3- 5 - 插拔式桥接件



1733172

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1733172>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

插拔式桥接件，适用于针距为5.0 mm或5.08 mm的连接器



商业数据

订货号	1733172
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	AAHZFC
产品关键代码	AAHZFC
目录页面	页码829 (C-1-2013)
GTIN	4017918026516
单件重量（含包装）	0.78 g
单件重量（不含包装）	0.77 g
原产地	CN

EBP 3- 5 - 插拔式桥接件



1733172

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1733172>

技术数据

产品属性

产品类型	桥接件
产品系列	EBP
产品线	COMBICON Connectors Special
位数	3
针距	5 mm
连接量	3
行数	1

连接数据

最大负载电流	24 A (取决于使用)
--------	--------------

尺寸

针距	5 mm
----	------

材料规格

材料数据 - 联系方法	
注意事项	符合WEEE/RoHS，根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须
接触件材料	CU合金
表面特性	镀锡

材料数据 - 壳体	
颜色 (外壳)	灰色 (7042)
绝缘材料	PA
绝缘材料组	I
CTI符合IEC 60112	600
阻燃等级，符合UL 94	V0
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI	850
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT	775
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度	125 °C

连接器

连接1	
绝缘材料	PA
CTI符合IEC 60112	600

EBP 3- 5 - 插拔式桥接件



1733172

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1733172>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27460406
ECLASS-13.0	27460406
ECLASS-12.0	27460406

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

EBP 3- 5 - 插拔式桥接件

1733172

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1733172>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn