



Utensile manuale con corpo in plastica

- EVO7 / EVO7SP fino a 4,8 mm di larghezza

Caratteristiche del prodotto

- Impugnatura ergonomica per una presa sicura e confortevole dell'attrezzo
- Richiede pochissima manutenzione
- Applicazione veloce e precisa con il minimo sforzo, grazie alla tecnologia TLC
- Regolazione dell'impostazione di tensionamento semplice e precisa
- Parte anteriore più lunga e stretta per accedere alle installazioni anche in spazi ristretti
- Il corpo dell'attrezzo è in materiale plastico rinforzato in fibra di vetro
- Disponibile con impugnatura standard (90mm) oppure con impugnatura corta (80 mm)



EVO7.

ARTICOLO	Descrizione	Largh. max fascetta	Spessore fascetta max.	Peso	UNS
EVO7	EVO7	4,8	1,5	0,275 kg	110-70129
EVO7SP	EVO7SP	4,8	1,5	0,275 kg	110-70130
BLADEKT	Lama di ricambio EVO7(SP)	-	-	-	110-70106

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Tecnologia TLC: Tension - Lock - Cut

La nuova EVO7 preserva i muscoli e le articolazioni e incrementa la produttività

- Non ci sono contraccolpi e lo sforzo fisico dell'operatore si riduce notevolmente
- Riduce in maniera significativa lo sforzo dell'operatore



Per maggiori informazioni



1. Tensionamento (Tension): La fascetta viene tensionata.
2. Blocco (Lock): Quando viene raggiunto il livello di tensionamento impostato, il sistema blocca la fascetta.



3. Taglio (Cut): L'operatore deve solo azionare la leva di tensionamento fino a tagliare la fascetta, senza contraccolpi né vibrazioni.