

ZETA

4680ITP160P63 Conv

EAN 4031582366556

Roulette pivotante, Chape en acier renforcé, pivot sur double rangée de billes sur cuvettes en acier trempé, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


Données techniques

Diamètre de roue	160 mm
Largeur de roue	50 mm
Largeur de la roulette	96 mm
Dimension de platine	137 x 105 mm
Distance entre axe	105 x 80/75 mm
Diamètre des trous	11 mm
Diamètre du dôme	96 mm
Déport	55 mm
Diamètre d'encombrement	270 mm
Hauteur	200 mm
Résistance à la température	- 10 / + 60 °C
Norme	EN_12532
Poids	3.052 kg
Rayon d'encombrement	135 mm
Dureté du bandage	Shore A 92
Capacité de charge dynamique	800 kg
Capacité de charge statique	1600 kg


Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Dimensions



Construction et montage



ZETA

4680ITP160P63 Conv

EAN 4031582366556



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

