



## Données techniques

### 1R40X45X205

Bagues intérieures

Roulement à aiguilles, bague intérieure

#### DEFINITION TECHNIQUE

<b>Marque</b>	NTN
<b>d - Diamètre Intérieur</b>	40 mm
<b>B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure</b>	20,5 mm
<b>F - Cote sous Rouleaux</b>	45 mm
<b>rs - Rayon mini de Raccordement</b>	0,3 mm
<b>Trou de graissage sur bague intérieure</b>	Non/No
<b>t - Longueur chanfrein BI</b>	2 mm
<b>Classe de précision</b>	P0
<b>Masse</b>	0,053 kg

#### DIMENSIONS D'INSTALLATION

<b>da min - Diamètre mini épaulement BI</b>	42 mm
<b>ras max - Rayon max raccordement arbre &amp; logement</b>	0,3 mm