

Boîtiers - HC-B 16-SMQ-84/O1M25 - 1604792

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Embase en saillie HEAVYCONNEX B16, avec étrier transversal, hauteur 84mm, avec manchon 1x M25

RoHS

Données commerciales

Unité de conditionnement	10 pc
GTIN	 4 017918 882709
GTIN	4017918882709
Poids par pièce (hors emballage)	0,542 KGM
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	Allemagne
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)

Caractéristiques techniques

Cotes

Hauteur	84 mm
Largeur	57 mm
Longueur	117 mm

Conditions d'environnement

Type de protection du boîtier (IP)	IP65
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Généralités

Remarque	pour éléments de contact HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K
Taille	B16
Type de boîtier	Embase en saillie
Mode de verrouillage	avec étrier transversal
Nombre de sorties de câble	1

Boîtiers - HC-B 16-SMQ-84/O1M25 - 1604792

Caractéristiques techniques

Généralités

Sortie du câble	latérale
Raccordement vissé	sans
Type de presse-étoupe	1x M25
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression
Matériau de surface du boîtier	Revêtement par poudre, gris
Matériau du joint	NBR
Verrouillage de matériau	Acier inoxydable, poignée : PA
Matériau de surface de prise verrouillage	PA
Conseils pour le montage	pour demi-raccordements vissés et raccordements vissés complets

Environmental Product Compliance

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440202
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437
ETIM 7.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261501

Boîtiers - HC-B 16-SMQ-84/O1M25 - 1604792

Homologations

Homologations

Homologations

EAC

Homologations Ex

Détails des approbations

EAC



RU C-
DE.AI30.B.01102

Accessoires

Accessoires

Adaptateur d'extension

Extension - ENLAR-M-KV-M25/M32 - 1647679



Adaptateur d'extension, M25 sur M32, joint torique inclus

Réducteur

Réducteur - REDUC-M-KV-M25/M20 - 1647624



Adaptateur de réduction, M25 sur M20, joint torique inclus

Vis de fermeture

Vis de fermeture - HC-M-BS-M25 - 1645859



Cache en métal, taille : M25

Boîtiers - HC-B 16-SMQ-84/O1M25 - 1604792

Accessoires

Visserie complète

Presse-étoupe - G-INS-M25-M68N-PNES-GY - 1411126



Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: PA, diamètre extérieur du câble 11 mm ... 17 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: gris argent RAL 7001

Presse-étoupe - G-INS-M25-M68N-PNES-BK - 1411134



Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: PA, diamètre extérieur du câble 11 mm ... 17 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: noir foncé RAL 9005

Presse-étoupe - G-INS-M25-M68N-NNES-S - 1411165



Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 11 mm ... 17 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

Presse-étoupe - HC-M-KV-M25(14-21) - 1646007



Presse-étoupe métallique jusqu'à 5 bars, longueur de filet : 7 mm, diamètre du câble : 14 - 21 mm, ouvert. 34, presse-étoupe : M25

Presse-étoupe - G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - 1411190



Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 11 mm ... 16 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

Boîtiers - HC-B 16-SMQ-84/O1M25 - 1604792

Accessoires

Presse-étoupe - G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - 1415193



Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: laiton, nickelé, application: Standard, diamètre extérieur du câble 9 mm ... 17 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: argenté, avec dispositif anti-traction externe, avec joint torique

Presse-étoupe - HC-M-KV-T-M25 - 1646191



Raccordement vissé métallique avec protection antiflexion et dispositif antitraction, longueur du filetage : 7 mm, plage d'étanchéité du câble : 10 - 19 mm, capacité de serrage : 14 - 21 mm, SW 30, raccordement vissé : M25
