

ERS 1000-R BK - 房间操作面板

1222439

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1222439>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



Emalytics Room Switch - 紧凑型操作面板，用于例如照明、遮阳和温度设置等房间功能。带有两个RJ45连接和集成的以太网交换机。可集成到Niagara框架中的免费驱动程序。

产品描述

可灵活配置的ERS 1000房间操作面板适合安装在多种标准交换机系列产品中。该设备可以与各种作为选项的传感器组合使用。通过彩色显示器和短行程按键，可以实现直观的菜单导航操作。ERS 1000通过Niagara框架驱动程序进行控制。操作和配置软件是免费的，可通过Niagara市场和ILC 2050 BI的Emalytics装置下载。

优势

- 一个操作面板即可控制多项不同的房间功能
- 配备彩色显示屏和短行程按键，操作直观
- 场景控制和信息显示等特殊功能
- 可通过以太网接口集成到IT基础设施中
- 在Emalytics楼宇管理系统中可轻松连接和配置
- 带传感器模块扩展装置的室内气候测量
- 通过以太网供电

商业数据

订货号	1222439
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	DRHAEA
产品关键代码	DRHAEA
GTIN	4063151311155
单件重量（含包装）	139.1 g
单件重量（不含包装）	92 g
原产地	AT

ERS 1000-R BK - 房间操作面板

1222439
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1222439>



技术数据

说明

应用说明		
应用说明	只用于工业应用	

产品属性

产品类型	房间操作面板
------	--------

绝缘特性

保护等级	III
------	-----

计算机参数

音频	内置扬声器
要点	4
附加项	亮度传感器
	接近传感器

显示器

显示器类型	4.6 cm / 1.8"-TFT
-------	-------------------

电气特性

额定条件下的最大功耗	2.4 W
------------	-------

电源

电源电压	48 V DC
------	---------

接口

网络	2x 以太网（10/100 Mbps），RJ45
----	--------------------------

尺寸

安装尺寸		
宽度 / 高度 / 安装深度	56 mm / 56 mm / 50 mm (安装在暗装式插座中)	

材料规格

颜色 (执行机构)	黑色 (RAL 9005)
-----------	---------------

环境和真实条件

环境条件		
保护等级	IP30	
环境温度（运行）	-10 °C ... 40 °C	
环境温度（存放/运输）	-30 °C ... 80 °C	

安装

安装类型	暗装式插座
------	-------

ERS 1000-R BK - 房间操作面板


1222439

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1222439>



图纸

尺寸图



ERS 1000-R BK - 房间操作面板



1222439

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1222439>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27330201
ECLASS-12.0	27330201
ECLASS-13.0	27330201

ETIM

ETIM 9.0	EC001412
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900
-------------	----------

ERS 1000-R BK - 房间操作面板



1222439

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1222439>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn