

STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com



- 自动化剥线工具, 具有自动调节功能
- 适用于软导线和硬导线
- 极适合于机械和厂房工程设计、铁路运输、风能发电、机器人技术、防爆保护以及航海、近海和造船等行业。
- 剥线长度可以通过调整挡板位置控制
- 剥线后自动打开刀口
- 不会出现单股导线散开的情况
- 可以根据不同绝缘层的厚度调整切入深度
- 无需特地进行更改, 便能通过两个步骤处理双绝缘电缆
- 自动调整功能, 无需其他操作
- 使用寿命长
- 人体工程学设计

订货数据

类型	STRIPAX
订货号	9005000000
版本	剥线及切割工具, 软导线和硬导线 带PVC绝缘, 10mm ² , 25mm
GTIN (EAN)	4008190072506
最小包装数	1 个

STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

长度	190 mm	重量	175 g
净重	222 g		

最高切断能力

导线压接面积 (切割性能)	6 mm ²
---------------	-------------------

最高剥线性能

电缆类型	软导线和硬导线 带PVC绝缘	最小压接面积	0.08 mm ²
最大压接面积	10 mm ²	导线最小压接面积, AWG	AWG 28
导线最大压接面积, AWG	AWG 7	最大剥线长度	25 mm

分类

ETIM 3.0	EC000163	UNSPSC	23-17-16-04
eClass 5.1	21-04-03-01	eClass 6.2	21-04-38-90
eClass 7.1	21-04-37-06		

认证

认证



ROHS	一致
------	----

STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

